

Ruční kola • DIN 950 slitina Al
24590.0401

Popis produktu

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Materiál

Ruční kolo

- Slitina Al

Rukojeť DIN 39 EH 24450.

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Další informace

Další produkty

- Přítlačné podložky
- Rukojeti otočné, DIN 98

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

Informace pro objednání

Rozměry								Počet ramen z	Odpovídající rukojeť DIN 39 / DIN 98		Obj. č.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~				
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dřívě: F 4) – obrázek 2											
80	12	24	M6	16	29	16	50	3	16	150	24590.0401

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.