

Ruční kola • odpovídající DIN 950, nerez

24591.0105



Popis produktu

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Materiál

Ruční kolo
• Nerez A4

Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Další informace

Další produkty

- Přítlačné podložky

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

Informace pro objednání

d ₁	d ₂ H9	Rozměry			Drážka v náboji DIN 6885 list 1		Počet ramen	[g]	Obj. č.
		d ₃	l ₁	l ₂	b ₃	t			
[mm]									
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1									
100	10	25,5	33	17	3	11,4	3	434	24591.0105

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.