

Hvězdice • nerez, plné
24690.0666



Popis produktu


Provedení bez otřepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).

Materiál

Držadlo

- Nerez 1.4305, matná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₃	Rozměry				Obj. č.
		d ₄	h ₁	h ₂	t ₁ min.	
		[mm]				
s neprůchozím závitem – obrázek 3						
60	M12	25	39	18	18	384
						24690.0666

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.