

## Hvězdice • odpovídající DIN 6336, nerez A4 24691.1440



### Popis produktu


Provedení bez ořepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).  
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

### Materiál

#### Držadlo

- Nerez 1.4408, přesné litá, leštěná


### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Obj. č.
s neprůchozím závitem – obrázek 2						
40	14	M8	25	15	107	24691.1440

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.