

## Křížové šrouby • DIN 6335 z plastu

24730.0254



### Popis produktu

#### Materiál

##### Držadlo

- Duroplast PF 31, černá RAL 9005

##### Šroub

- Ocel, zinkovaná

#### Další informace

##### Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezí, na poptávku.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry			max. [°C]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
provedení L, Ocel					
63	M12	40	110	93	24730.0254

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.