

Křížové šrouby • DIN 6335 z plastu

24730.1202



Popis produktu

Materiál

Držadlo

- Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005

Šroub

- Nerez A2

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerez, na poptávku.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁		Rozměry		max. [°C]	[g]	Obj. č.
		d ₂ [mm]	l			
provedení L, Nerez						
50		M10	25	110	41	24730.1202

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.