

Šrouby s hvězdicí · DIN 6336 plast

24740.1208



Popis produktu

Materiál

Držadlo

- Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005

Šroub

- Nerez A2

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezí, na poptávku.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry | | | max. [°C] | [g] | Obj. č. |
|--------------------|------------------------|----|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ [mm] | l | | | |
| provedení L, Nerez | | | | | |
| 50 | M10 | 50 | 110 | 64 | 24740.1208 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.