

Šrouby s hvězdicí • odpovídající DIN 6336, nerez A4

24741.0115



Popis produktu

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky. Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Materiál


Držadlo

- Nerez 1.4408, přesné litá, leštěná

Šroub

- Nerez A4

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	l	d ₃	h ₁	h ₂		
[mm]							
40	M8	30	14	25	12	120	24741.0115

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.