

Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0092



Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Materiál

- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Další informace

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁		l		Rozměry d ₂ k [mm]		Obj. č.
						[g]
Ocel						
M4	8	16	3,5	5,6	24770.0092	

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.