

## Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0096



## Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

## Materiál

- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

## Další informace

## Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l	Rozměry		[g]	Obj. č.
		d <sub>2</sub>	k		
[mm]					
Ocel					
M4	16	16	3,5	6,2	24770.0096

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.