

Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0176



Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Materiál

- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Další informace

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		d ₂	k	[g]	Obj. č.
	l	[mm]				
Ocel						
M10	30		36	8	76	24770.0176

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.