

Šrouby rýhované duté · plast

24830.0032



Popis produktu

Materiál


Držadlo

- Termoplast PA, černá

Šroub

- Ocel, zinkovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							min.	max.	Obj. č.	
d ₁	l	d ₂	d ₃	d ₄	h	k				
[mm]							[°C]		[g]	
Ocel										
M4	15	9	12	19	14	8	-30	80	4	24830.0032

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.