

Šrouby rýhované duté • plast

24830.0065



Popis produktu

Materiál


Držadlo

- Termoplast PA, černá

Šroub

- Ocel, zinkovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry									Obj. č.
d ₁	l	d ₂	d ₃ [mm]	d ₄	h	k	min.	max.	
							[°C]	[g]	
Ocel									
M8	30	14	16	30	19,5	11	-30	80	19
									24830.0065

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.