

SIMPLEX-perlíky • Superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

3007.100



Popis produktu

SIMPLEX-perlíky série 3007 jsou oboustranně osazeny vložkami superplastik. Tento prodejní hit firmy Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná. Tento výrobek je k dostání ve 4 provedeních: Průměr 80 mm s celkovou hmotností 3090 g a celkovou délkou 80 cm; průměr 100 mm s celkovou hmotností 5200 g a celkovou délkou 100 cm; průměr 125 mm s celkovou hmotností 7700 g a dokonce průměr 140 mm s celkovou hmotností 7900 g, oba s celkovou délkou 104 cm.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s vložkami superplastik na obou stranách (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání ve 4 provedeních: Průměr 80 mm (celková hmotnost 3090 g), průměr 100 mm (celková hmotnost 5200 g), průměr 125 mm (celková hmotnost 7700 g) a průměr 140 mm (celková hmotnost 7900 g).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlučení ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	—	—						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.