

SIMPLEX-tělo z hliníku

3122.040



Popis produktu

SIMPLEX-tělo z hliníku (série 3122) umožňuje díky své nízké hmotnosti velmi přesnou práci na citlivých obrobkách a materiálech náchylných k prasknutí. Uživatel sám určuje sílu úderu. Kromě toho lze toto lehké kladivo s měkkou vložkou velmi dobře nosit na poutku na opasku. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech, a je k dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm do 60 mm. Do hliníkového těla nesmí být montovány vložky z mědi, ani z měkkého kovu!

Díky nízké hmotnosti těla lze snadno dávkovat údernou sílu. Kladivo opatřené tímto tělem se doporučuje k přesné práci na citlivých obrobkách

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-tělo z hliníku
- Nízká hmotnost pro přesnou práci na citlivých obrobkách / materiálech náchylných k prasknutí
- Uživatel určuje sílu úderu
- Toto lehké kladivo s měkkou vložkou lze nosit na poutku na opasku
- S integrovaným ochranným pouzdrům násady
- Vysoká odolnost proti prasknutí
- Žádné vyštípávání
- Tlumící vibrace
- S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
- Velmi dlouhá životnost
- K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od 30 mm do 60 mm
- Do hliníkového těla nesmí být montovány vložky z mědi, ani z měkkého kovu!

Materiál

Plášť

- Hliník Al

Montáž


Do hliníkového těla se nesmí montovat vložky z mědi, ani z měkkého kovu!

Další informace

Poznámky

Komplet se šroubem a maticí.

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
40	74 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.