

SECURAL-kladivo s měkkou vložkou · tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek 3380.040



Popis produktu

SECURAL-kladivo s měkkou vložkou je díky svým hranatým vložkám opravdovým specialistou na rohy a hrany.

Středně tvrdé vložky z polyuretanu jsou vyměnitelné.

Dokonale vyvážený poměr hmotnosti hlavy kladiva k hmotnosti šrotu ve spojení s tlumícími vlastnostmi úderných ploch zajišťuje maximální tlumení zpětného odrazu. To umožňuje práci velmi šetrnou ke kloubům a zároveň vyvíjení dostatečně velké úderné síly.

Podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.

Tento výrobek je k dostání ve dvou velikostech: 680 g s údernými plochami 30 x 40 mm a 1000 g s údernými plochami 35 x 45 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Vyměnitelné, hranaté a středně tvrdé vložky z polyuretanu.
- Umožňuje tlumit hluk a práci zcela bez zpětného odrazu.
- Velká síla úderu při nízké hmotnosti.
- Dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí, díky podélně svařnému tělu.
- K dostání ve dvou velikostech: 680 g a 1000 g s údernými plochami 30 x 40 mm a 35 x 45 mm.

Oblasti použití

Pokládání parket a laminátových podlah, montáž oken a dveří, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, truhlářské práce, tvarování plechu, polohování a seřízení obrobků, opravárenské práce, páčení

Materiál

Provedení

- Odolné plechové tělo s ergonomicky tvarovanou, gumovou rukojetí

Vložky

- Polyuretan, žlutá, hranatý tvar
- Středně tvrdá
- tlumí hluk
- tlumící
- odolné proti opotřebení

Informace pro objednání

Délka x šířka		Rozměry [mm]	Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680 [g]	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040

Příklad použití













Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.