

Upínací prvky • modulární, pneumatické, zesílené EH 1990.



Popis produktu

Materiál

Základní těleso

- Ocel, tvrzená, broušená

Řídicí modul


- Hliník Al

Další informace


Další produkty

- Upínací kroužky
- Krytky, pro upínací prvek


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Přidrzná síla [N]	Přesnost vystředění < [mm]	Tlak pro odjištění [bar]	 [kg]	Obj. č.
10000	0,01	6	4	1990.104

Příklad použití



Shoda

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.