


## Vodorovné rychloupínače • se svislou nohou a zajištěním

EH 23330.



### Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Rychle přestavitelné přítlačné šrouby jsou opatřeny zajištěním proti ztrátě.

### Materiál

#### Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Nýty

- Nerez

#### Držadlo

- plast

#### Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

#### Tlačná krytka

- Pryž, černá

#### Plastová krytka


- PVC, černá

### Další informace

#### Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost	Přítlačný šroub [mm]	Rozměry																		Přidrzná síla		α	min. max		Obj. č.				
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min. max	h <sub>5</sub> max	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>		l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>		F <sub>2</sub>	[kN]	[°C]	[g]
<b>Ocel</b>																													
4	M8 x 45	6,5	5,1	6	8	48	65	86	49,0	15	14,5	26	37,5 – 42,5	42	206	73	14	38	50	7	25,7	13,0	1,8	2,5	90°	-10	80	401	23330.1614
5	M8 x 65	8,5	8,5	8	10	51	97	115	66,5	20	17,5	46	52,0 – 59,0	59	287	113	27	63	57	8	41,0	20,5	2,0	3,0	90°	-10	80	834	23330.1615

### Příslušenství

	d <sub>2</sub> [mm]	Obj. č.
<b>Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)</b>		
	M8 x 45	23330.9005
	M8 x 65	23330.9006

### Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.