

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory EH 3002.



Popis produktu

SIMPLEX-perlíky série 3002 jsou oboustranně osazeny vložkami z gumového kompozitu. K dostání jsou dvě provedení: Jednak s průměrem hlavy 80 mm, s celkovou hmotností 3270 g a celkovou délkou 80 cm. Ve větší verzi s průměrem hlavy 100 mm, s celkovou hmotností 5500 g a celkovou délkou 100 cm.

Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s vložkami z gumového kompozitu na obou stranách (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné proti opotřebení).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3270 g) a 100 mm (celková hmotnost 5500 g).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, usazování zdvia a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stánů, stavba montovaných domů

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

| Ø | Rozměry | | Délka x šířka x výška [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|-----|---------|------|-------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3270 | 4030618300892 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3002.081 |
| 100 | 200 | 1000 | 1000 x 200 x 100 | 5500 | 4030618310273 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3002.100 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.