


## Aufspannkörper

1111.300




### Produktbeschreibung

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

### Werkstoff

- Stahl, gehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

System	Abmessungen											Anzahl n	[g]	Art.-Nr.
	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
V70	40	210	14	24	35	70	70	10	20	12,25	M12	5	3246	1111.300

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.