

## Anschläge · zylindrisch

1551.700




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| System | Abmessungen |       |     |       | [g] | Art.-Nr. |
|--------|-------------|-------|-----|-------|-----|----------|
|        | $l_1$       | $l_2$ | $d$ | $d_1$ |     |          |
| L12    | 70          | 24    | 40  | 12    | 552 | 1551.700 |

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.