

Rastbolzen Miniraster

22110.0050



Produktbeschreibung

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung



Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | | | SW | Federkraft ¹⁾ | | Temperaturbereich | | Gewicht | Art.-Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------|--------------------------|----------------|-------------------|------|---------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ min. | l ₃ | l ₄ min. | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| [mm] | | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | [g] | |
| 0 -0,06 | | | | | | | | | ~ | ~ | | | | |
| ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | 12 | 5 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0050 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.