

## Stellfüße

22593.0080



### Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

### Werkstoff

#### Gewindestift

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

#### Kontermutter

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

#### Teller

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Stellfüße, mit Rutschsicherung

### Maßzeichnung




Bild 1




Bild 2




Bild 3

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			SW <sub>1</sub> [mm]	SW <sub>3</sub> [mm]	[g]	Art.-Nr.
		l <sub>1</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
mit Schraube – Bild 1, Stahl								
50	M10	60	2,5	11	17	16	86	22593.0080

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.