

## Druckschrauben • mit Kunststoffbolzen

22760.0726



### Produktbeschreibung

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

#### Schraube

- Rostfreier Stahl 1.4305

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Druckschrauben, mit Messingbolzen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	Abmessungen			SW	min.	max.	[g]	Art.-Nr.
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]			
<b>Rostfreier Stahl</b>								
M12	52,1	2,1	8	6	-30	80	30	22760.0726

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.