

## Kugelscheiben / Kegelpfannen • ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

23050.0342



### Produktbeschreibung

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

### Werkstoff

#### Kugelscheibe

- Rostfreier Stahl 1.4305

### Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.  
Für Langlöcher nur Form G verwenden!

### Kennzeichnung


Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319
- Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

### Maßzeichnung




\* Rändel: Materialkennzeichnung für Ausführung rostfreier Stahl A4

### Bestellinformationen

Abmessungen						für Bolzen $d_6$ [mm]	für Schrauben $d_6$ [mm]	[g]	Art.-Nr.
$d_1$ H13	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_4$ mit Kegelpfanne Form D ~ [mm]	$r_1$				
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305									
43	78	6,5	17	28,3	58	42	M42	313	23050.0342

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.