

## Rondelles convexes / concaves • similaires à la norme DIN 6319, en inox

23050.0692



### Description produit

Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.

### Matières

**Rondelle concave**  
• inox A4

### Assemblage

Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.  
Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!

### Caractéristique

Version inox A4 avec marquage (moletage) selon plan.

### Plus d'informations

### Autres produits

- Rondelles convexes / concaves, DIN 6319
- Écrous six pans, DIN 6330 (hauteur 1,5 d)

### Plan



\* Moletage: identification pour inox A4

### Informations détaillées

$d_2$ H13	Dimensions		$d_5$	$h_3$	Pour boulon $d_6$ [mm]	Pour vis $d_6$ [mm]	[g]	Référence article
	$d_4$	[mm]						
<b>rondelles concaves en inox, forme D – croquis 2, inox A4</b>								
49	78		70	18	42	M42	362	23050.0692

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.