

## Verlängerungsmuttern • (Höhe 3 d)

23090.0012



## Produktbeschreibung

Die Verlängerungsmuttern sind im Gegensatz zu einer Sechskantmutter nach DIN 6330 verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere als Verbindungsstück für Stiftschrauben.

## Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

## Weiterführende Informationen

## Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

## Maßzeichnung



## Bestellinformationen

d	Abmessungen			[g]	Art.-Nr.
	e	m	s		
M12	20,8	36	18	50	23090.0012

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.