

Spanneisen • DIN 6315 B gabelförmig

23150.0022



Produktbeschreibung

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6315 B ist gabelförmig ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spannentechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, lackiert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Nennmaß b ₁ [mm]	l ₁	Abmessungen				für Schrauben		[g]	Art.-Nr.
		a	b ₂ [mm]	b ₃	b ₄	[mm]	[in]		
22	200	40	52	15	10	M20, M22	3/4	1809	23150.0022

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.