

Spannmuttern • geschweißt

24470.0616



Produktbeschreibung

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]								
Rostfreier Stahl								
160	152	M20	40	20	31	73	533	24470.0616

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.