

**Sterngriffe** • DIN 6336 Kunststoff  
24670.1240



**Produktbeschreibung**

**Werkstoff**


**Buchse**

- Rostfreier Stahl A2

**Griff**

- Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005


**Maßzeichnung**



**Bestellinformationen**

Abmessungen						max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>7</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	t <sub>3</sub>			
mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl								
40	M8	18	13	25	14	110	20	24670.1240

**Anwendungsbeispiel**



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.