


Scharniere • lange Ausführung

25165.2045



Produktbeschreibung

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

- ohne Bohrungen
- mit Bohrungen
- mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Werkstoff

Grundkörper

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

- Rostfreier Stahl 1.4301

Maßzeichnung






Bild 1

Bild 2

Bild 3



Bestellinformationen

Abmessungen									Haltekraft			 [g]	Art.-Nr.
b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~ [N]	F ₃ ~		
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl													
50	75	30	5	6	8,3	10	2	27,5	2500	2250	1300	90	25165.2045

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.