

SIMPLEX-Schonhämmer, 50:40 • TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel EH 3001.



Produktbeschreibung

Bei diesem SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3001 sind spezielle Schlageinsätze D50mm in das Gehäuse D40mm verbaut. Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen. Dieses Modell ist beidseitig mit dem blauen TPE-soft-Einsatz (3201.051) bestückt. Dies ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer mit beidseitig TPE-soft-Einsätzen (blau, weich, abriebfrei, stark dämpfend).
- Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete

Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Modellbau, Möbelbau, Furnierarbeiten, Einschlagen von Beschlägen in empfindlichem Umfeld, Polsterer/Sattler, Abschlagen von Polstermöbeln, Klammern lösen

Werkstoff

Stiel

- Holz

Einsätze

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	A	B	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	📦 [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Art.-Nr. ¹⁾
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

¹⁾ Bei diesem Hammer sind spezielle Schlageinsätze Ø 50 in das Gehäuse Ø 40 verbaut.

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.