

## SIMPLEX-Vorschlaghammer · Gummikomposition, mit Standfuß / Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel EH 3022.



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3022 ist beidseitig mit Schlägeinsätzen aus Gummikomposition bestückt. Dieser mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist ein absoluter Topseller. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Halder hat diesen Verkaufsschlager nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Erhältlich ist diese Ausführung in den Größen D60mm und D80mm.

Produktmerkmale:

- Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- SIMPLEX-Vorschlaghammer mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- 70cm langer Hickory-Stiel ermöglicht bequemes Greifen im Stehen.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in Größe D60mm und D80mm.

### Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlägeinsatz mit Standfuß in dem Gehäuse verbaut.

### Werkstoff

#### Stiel

- Hickory

#### Schlägeinsatz 1

- Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

#### Schlägeinsatz 2

- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

#### Gehäuse

- Temperguss

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Art.-Nr.
60	150	780	780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.