

SIMPLEX-Schonhämmer • Gummikomposition, mit Standfuß / TPE-mid; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem extra kurzen Holzstiel EH 3023.



Produktbeschreibung

Dieser SIMPLEX-Schonhammer verfügt über einen extra kurzen Stiel. Die kompakte Bauform verhindert -beispielsweise bei Pflasterarbeiten- das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden. Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3023 verfügt über die Einsatzkombination TPE-mid / Gummikomposition mit Standfuß.

Der mittelharte Gummi-Einsatz mit Standfuß (Serie 3202.2) ist eine Weiterentwicklung des Halder Topsellers. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Mit seiner genialen Formgebung sorgt er für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet.

Der graue TPE-mid-Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Gummi-Einsatz. Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte extra kurze Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.

Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (Art.-Nr. 3202.260 / 3202.280) sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei) / Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
- Extra kurzer Stiel, kein Anschlagen des Griffendes.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Extra kurzer Stiel erhältlich in D60mm und D80mm.

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Natursteine setzen

Werkstoff

Stiel

- Holz

Schlageinsatz 1

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Schlageinsatz 2

- Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Stielausführung	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	—	—						
60	150	280	extra kurz	1514	4030618314325	AAA905c002	21-04-09-16	3023.262
80	175	325	extra kurz	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.