

## MAXXCRAFT-Hickorstiel • für MAXXCRAFT-Schlosserhammer

EH 3266.



### Produktbeschreibung



#### Werkstoff



Stiel  
• Hickory

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil

### Bestellinformationen

verwendbar für		Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
MaxxCraft 300	265	265 x 33,0 x 23,5	100	4030618303190	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3266.003</a>
MaxxCraft 500	280	280 x 35,0 x 25,0	120	4030618303206	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3266.005</a>
MaxxCraft 800	305	305 x 38,0 x 27,0	170	4030618303213	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3266.008</a>
MaxxCraft 1000	310	310 x 38,5 x 27,5	180	4030618303220	EAC428c022	21-04-91-06	<a href="#">3266.010</a>

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.