

## DIE SPEZIALISTEN FÜR PRÄZISE UND SCHONENDE ARBEITEN



## SCHLOSSERHAMMER RÜCKSCHLAGGEDÄMPFT



**HALDER**

german  
brand  
award  
19  
gold

### DURCHSCHLÄGE/KLOPFER



- Die kleinen Helfer bei Instandhaltungsarbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit
- Ab Ø 20 rückschlagfrei
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: **Kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

### SECURAL SERIE 3380

- Der Spezialist für Ecken und Kanten
- **Maximale Rückschlagdämpfung**
- Absolut bruchsicher
- Austauschbare Schlageinsätze aus Polyurethan (rechteckig, mittelhart, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig)

Art.-Nr.	Kopf BxH [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

### MAXXCRAFT SERIE 3666



- **Spürbare Rückschlagdämpfung, volle Schlagkraftübertragung** aufgrund **patentierter** Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel
- Die Schwingungsbelastung am Handgriif beim Schlag auf Stahl ist ca. 68 % niedriger als bei normalem DIN-Schlosserhammer 500 g bei ca. 24 % höherer Schlagkraft
- Gummiummantelte Stielschutzhülse zum Abfangen von Fehlschlägen
- Gemäß DIN 1041

Art.-Nr.	[g]	[mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

### ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Deutschland

T +49 7392 7009-0  
F +49 7392 7009-160  
info@halder.de  
www.halder.de

Vertrieb durch:



103.148

DE/EH/06/2020

# DAS ORIGINAL FÜR ORIGINALE

**AUTOMOTIVE / INDUSTRIE**

# MONTAGE / REPARATUR / INSTANDHALTUNG



# RICHTARBEITEN / RÄDERWECHSEL



# POSITIONIEREN UND FÜGEN VON WERKSTÜCKEN



## SIMPLEX SERIE 3749

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- **Hohe Schlagkraft** durch erhöhtes Gewicht
- **Hohe Stabilität** (verstärktes Tempergussgehäuse, stabiler und langlebiger Fiberglasstiel)
- Schlageinsätze: Kupfer (hart) / Weichmetall (silber, hart, hitzeunempfindlich)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

## SIMPLEX SERIE 3028

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- Robustes, langlebiges Tempergussgehäuse
- Schlageinsätze: Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, verschleißarm) / Nylon (weiß, hart, **kein Absplittern** auch bei Minustemperaturen, geräuscharm, öl- und fettbeständig)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

## VORSCHLAGHAMMER SUPERCRAFT SERIE 3366.VS

- **Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft**
- Mit schwingungsdämpfendem, lackiertem und ergonomisch geformtem Hickorstiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: **Kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.100	100	7.050	1.000
3366.107	100	9.300	1.000

## BLACKCRAFT SERIE 3379

- **Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft**
- Komplet mit Polyurethan ummantelt
- **Schützt vor Kratzern und verhindert Funkenbildung bei Fehlschlägen**
- Komplet robotergeschweißt
- Bruchsicherer Stahlrohrstiel und rutschsicherer Griff

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

## SUPERCRAFT SERIE 3389

- **Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft**
- Gelenkschonend
- Ergonomisch geformter, rutsch- und bruchsicherer 3-Komponentenstiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: **Kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen), geräuscharm

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

## SUPERCRAFT SERIE 3377

- **Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft**
- Gelenkschonend
- Bruchsicherer Stahlrohrstiel und rutschsicherer Griff
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: **Kein Absplittern** (auch bei Minustemperaturen), geräuscharm

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335