

Posicionadores • versión larga

22070.0260



Descripción del Producto

Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.

Material

Vástago

- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Muelle

- Acero inoxidable

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior. Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Características

Muelle estándar: sin marca



Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones							Carrera s	SW	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁	F ₂	min.	máx.		[g]
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno														
M16	8	13,4	148	35	3,2	3	50	6	7	43	-30	90	119	22070.0260

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.