

## Tornillos de Bola · con vástago de termoplástico

22760.0723



### Descripción del Producto

Los tornillos de bola se pueden usar para bloquear o presionar suavemente espigas roscadas, ejes, engranajes y piezas tratadas en su superficie.

### Material

#### Vástago

- Termoplástico POM, blanco

#### Tornillo


- Acero inoxidable 1.4305

### Más información

#### Otros productos

- Tornillos de Bola, con vástago latón

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones				SW	Temperatura		Peso	Referencia
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]	mín.	máx.	[g]	
[mm]				[mm]	[°C]			
<b>Acero inoxidable</b>								
M12	27,1	2,1	8	6	-30	80	13	22760.0723

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.