

## Tuercas para Ranuras en T • rombo, semi-acabado

23020.0701




### Descripción del Producto

Las tuercas para ranuras en T "rombo" no tienen que insertarse a lo largo, sino que pueden insertarse directamente en la ranura.

### Material

- Acero termotratado, brillante

### Dibujo



### Información para el pedido

Tamaño de ranura en T [mm]	Dimensiones				[g]	Referencia
	a	e [mm]	h	k		
20	19,6	32	24	12	143	23020.0701

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.