

Regletas-Guía con Agujero Pasante • con rosca interior

23110.0114




Descripción del Producto

Estas regletas pueden insertarse tanto en agujeros de centrado como en ranuras de posicionado y sirven para alinear dispositivos y elementos de sujeción en platos de máquinas.

Material

- Acero, cementado, pavonado, rectificado


Dibujo




Información para el pedido

Máquina de tamaño de ranura en T b h6 [mm]	Dimensiones d ₁ [mm]	Para roscas ISO 4762		Referencia	
		(croquis 1)	(croquis 2)		
14	30	M6	M8	33	
					23110.0114

Ejemplo de aplicación



croquis 1



croquis 2

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.