

## Tuercas Moleteadas · DIN 6303

24480.0006



### Descripción del Producto

#### Material

- Acero de decoletaje, pavonado

#### Montaje


Forma B: después de realizar el taladro pasante el vástago está en el rango de tolerancias H7.

#### Más información


#### Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

### Dibujo



croquis 1




croquis 2

### Información para el pedido

Dimensiones							[g]	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]	h	k	t		
sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje								
M6	24	16	18	14	10	6	27	24480.0006

### Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.