

Volantes • DIN 950 hierro fundido

24580.0520



Descripción del Producto

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Material

Volante

- Hierro fundido GG

Manilla fija DIN 39 EH 24450.

- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Montaje


Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Más información

Otros productos

- Arandelas Avellanadas
- Manillas Giratorias, DIN 98

Dibujo



La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

Información para el pedido

Dimensiones								Chavetero, DIN 6885 hoja 1		Número de radios z	Indicado para manilla DIN 39 / DIN 98	[g]	Referencia
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	b ₃	t				
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2													
160	14	32	M10	25	40	20	80	5	16,3	3	25	1380	24580.0520

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.