

Volantes Macizos • aleación ligera

24600.0130



Descripción del Producto

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.
Para todos los volantes, el núcleo está mecanizado, el aro exterior torneado y pulido sobre todas las superficies. Las caras no mecanizadas han sido arenadas. Con el acabado del aro exterior pulido y las superficies no mecanizadas y brutas de fundición arenadas, se elimina la necesidad de un pintado-lacado.

Material

Eje
• Acero, cincado por galvanización

Volante
• Fundición de aluminio en molde permanente

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Más información

Otros productos

- Arandelas Avellanadas
- Manillas Cilíndricas, giratorias

Dibujo



La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

Información para el pedido

Dimensiones							Chavetero, DIN 6885 hoja 1		Referencia
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t	[g]	
[mm]							[mm]		
con chavetero, sin manilla cilíndrica									
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	880	24600.0130

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.