

## Elementos de Ajuste de Altura · alto

25120.0122




### Descripción del Producto

Para la nivelación de máquinas e instalaciones.  
Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autobloqueantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un agujero pasante para su fijación. Utilizan un pestillo para limitar la máxima altura regulable.

### Material

- Acero termotratado, cincado por galvanización, cromatado

### Dibujo




### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiones		Carrera	Para rosca	Capacidad de carga estática máx.	Capacidad de carga máx.		Referencia	
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
		[mm]	~	~	~	[mm]	[kN]	[kN]	[g]	
11	45	M30 x 1,5	42	67	25	M10	120	92,9	371	25120.0122

### Accesorios

	Para elemento nivelador de tamaño d <sub>2</sub>	Dimensiones de la llave DIN 1810, forma A		Referencia
	[mm]	[mm]	[g]	
<b>llave para ajuste vertical</b>				
	45	45 – 50	156	25120.0983

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.