

mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal EH 3002.



Descripción del Producto

Los mazos largos SIMPLEX de la serie 3002 están equipados con conteras de compuesto de caucho en ambos lados.

Hay dos versiones disponibles: una de estas versiones cuenta con un diámetro de cabeza de D80mm, un peso total de 3270g y una longitud total de 80cm. La versión más grande tiene un diámetro de cabeza de D100mm, un peso total de 5500g y una longitud total de 100cm.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3.270g) y D100mm (peso total de 5.500g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas

Material

Mango

- Madera de nogal americano

Conteras

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.