

Martillo Combinado FERROPLEX · Martillo de cerrajero y martillo de caras blandas en uno EH 3677.



Descripción del Producto

Halder ha diseñado el FERROPLEX como un martillo combinado 2 en 1 para todos aquellos que quieren disfrutar tanto de los beneficios de un martillo de acero como de las ventajas de un martillo de caras blandas.

La cabeza del martillo está hecha de acero tratado térmicamente de primera calidad y cuidadosamente endurecida por inducción en la superficie de impacto.

La contera de nylon reemplazable en el lado opuesto ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de tubo de acero irrompible está revestido con una empuñadura ergonómica de goma antideslizante.

El FERROPLEX está disponible en tamaños de D30 mm con un peso total de 600g y D35mm con un peso total de 800g.

Características del producto:

- Martillo combinado 2 en 1 (martillo de acero más martillo de caras blandas).
- Cabeza de martillo fabricada en acero tratado térmicamente de primera calidad, superficie de impacto templada por inducción.
- Contera reemplazable fabricada en nylon especial de máxima resistencia.
- Mango de tubo de acero irrompible con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.
- El recubrimiento en polvo resistente al desgaste que evita la corrosión.
- Disponible en medidas D30mm (600g) y D35mm (800g).

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje generales en la industria, la artesanía y el ámbito del automóvil, trabajo de mantenimiento y reparación, trabajo de instalación

Material

Mango

- Tubo de acero y empuñadura de goma ergonómica

Contera

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Cara del martillo

- Acero termotratado, templado por inducción

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	104	290	290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.