

SURTIDOS ESTÁNDAR V70

SURTIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 5 DISPOSITIVOS,
REFERENCIA 1190.140 (V70)/1290.140 (V70ECO)

Unidades	Denominación	Referencia	Unidades	Denominación	Referencia
Elementos del sistema			Piezas normalizadas		
2	Plato de fijación	1100.700	5	Espiga roscada	22540.0401
2	Plato de fijación	1100.800	10	Espiga roscada	22540.0421
1	Plato de fijación	1100.500	10	Espiga roscada	22540.0422
5	Arandela plana	1107.400	10	Espiga roscada	22540.0423
5	Arandela plana	1107.500	6	Apoyo liso	22690.0001
5	Arandela plana	1107.600	3	Apoyo liso	22690.0002
5	Arandela plana	1107.700	4	Apoyo estriado	22690.0201
20	Arandela plana	1107.800	3	Apoyo liso	22690.0301
5	Arandela plana	1107.900	6	Apoyo liso	22690.0303
10	Arandela plana	1108.000	3	Apoyo liso	22690.0305
5	Arandela plana	1108.200	3	Apoyo esférico	22690.0401
12	Bloque de montaje	1110.100	3	Apoyo esférico	22690.0403
5	Bloque de montaje	1110.200	3	Apoyo estriado	22690.0501
3	Bloque de montaje	1110.300	6	Apoyo estriado	22690.0503
6	Bloque de montaje	1111.100	3	Apoyo estriado	22690.0505
5	Bloque de montaje	1111.200	6	Soporte ajustable, liso	22730.0020
2	Bloque de montaje	1111.300	3	Soporte ajustable, liso	22740.0017
1	Ángulo de sujeción	1112.100	6	Soporte ajustable, estriado	22730.0320
2	Bloque de sujeción	1113.700	3	Soporte ajustable, estriado	22740.0317
1	Bloque de sujeción	1113.800	30	Tuerca para ranura en T	23010.0142
4	Elemento de sujeción	1114.000	80	Tuerca para ranura en T, larga	23020.0140
12	Tope	1114.500	10	Tuerca para ranura en T, rombo	23020.0640
2	Escuadra de refuerzo	1120.300	5	Tensor sin cabeza	23040.0602
1	Escuadra de refuerzo	1120.400	5	Tensor sin cabeza	23040.0622
4	Bloque de centraje en T	1129.600	10	Tensor sin cabeza	23040.0623
3	Bloque en T	1130.400	10	Tensor sin cabeza	23040.0624
30	Bloque de sujeción en T	1131.100	10	Tensor sin cabeza	23040.0625
20	Bloque de sujeción en T	1131.200	10	Tensor sin cabeza	23040.0626
5	Bloque de sujeción en T	1131.500	10	Tensor sin cabeza	23040.0627
5	Bloque de sujeción en T	1131.600	10	Asiento cónico	23050.0212
3	Bloque de sujeción en T	1131.700	40	Arandela plana	23060.0012
1	Llave	1132.100	10	Tuerca hexagonal	23070.0012
1	Llave de boca	1139.400	15	Tuerca con collar	23080.0012
1	Llave de boca	1139.500	10	Tuerca de prolongación	23090.0012
4	Elemento intermedio	1147.700	3	Brida de sujeción	23150.0015
3	Soporte para elemento de bloqueo	1147.800	3	Brida de sujeción	23150.0016
10	Plato de apoyo	1147.900	6	Brida de sujeción con nariz	23180.0213
2	Bloque circular	1148.400	4	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0521
1	Bloque en V	1148.500	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0522
3	Bloque de alineación	1149.000	5	Soporte de compensación	23220.0150
Según las necesidades			3	Tope	23280.0114
			3	Tope	23280.0214
			2	Mordaza rápida vertical	23310.0051
			4	Mordaza rápida vertical	23310.0054
			2	Mordaza rápida vertical	23310.0057
			15	Cilindro de prolongación	23310.0140
			8	Cilindro de prolongación	23310.0141
			4	Cilindro de prolongación	23310.0142
			5	Cilindro de prolongación	23310.0160
			4	Cilindro de prolongación	23310.0161
2	Cilindro de prolongación	23310.0162			
8	Anillos posicionadores	23310.0350			

Los surtidos indicados se comprenden como recomendación.
Los elementos necesarios varían en función de la pieza.
Los surtidos se pueden modificar en caso de necesidad.