

Säätöjalat • luistamisen estolla

22593.2400



Tuotekuvaus

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina. Tämä kumisuojuksrakente suojaa arkaa pintaa ja vähentää luistamista. Tassu on ruuvattu kiertettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Kumihattu

- Kumia, musta

Lukitusmutteri

- Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny


- Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat


Piirustus



kuva 1



kuva 2



kuva 3

Tilaustiedot

Ulkomitat		Ulkomitat			AV ₁	AV ₂	AV ₃	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t	[mm]	[mm]	[mm]	
Ruvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs								
80	M16	200	18	2	12	8	24	432
								22593.2400

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."