

## Kuulapääruuvit • kannattomat, halkaistulla kuulalla

22720.0485



### Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille. Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulalan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

### Materiaali

#### Kuula

- Kestomuovi (POM), punainen

#### Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Lisätietoja

#### Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.

#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, hienokierteellä
- Kuulapääruuvit, kannattomat, lyhyet
- Kuulapääruuvit, Kannattomat, halkaistulla kuulalla

### Piirustus



### Tilauksetiedot

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV	Staatinnen kuormitettavuus <sup>1)</sup> max.	min.	max.	[g]	Til.nro
		[mm]			[mm]	[kN]	[°C]			
<b>Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Nuorrutusteräs</b>										
M8	20,4	4,2		5,5	4	1,5	-30	80	4,6	22720.0485

<sup>1)</sup> Kuormitus arvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle (poikkeuksena malli termoplastisella kuulalla).

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."