

Toleranssireenkaat

22750.0062




Tuotekuvaus

Toleranssireenkaat sallivat suuremmat toleranssit osien välissä. (teräskoteloituja kuularullia varten).

Materiaali

- Jousivanneteräs


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat		Kiinnitysporaus		Til.nro
	[mm]	h ₁ +0,2	D ₁ +0,2	[g]	
18	6,1	19,7	0,9	22750.0062	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."